



Kombinacija finih filtrov LFMA-1/2-H-A

Številka dela: 162815

FESTO

s filtrskim vložkom 0,01 µm, kovinski zaščitni koš.
Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2008



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Stopnja filtriranja	0,01 µm
Učinkovitost filtra	99,9999 %
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatično
Konstrukcijska zgradba	Filter iz vlaken
Prikaz diferenčnega tlaka	Manometer
Vstopni tlak 1	0 ... 16 bar
Normalni imenski pretok	1.100 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak
Temperatura medija	1,5 ... 60 °C
Preostala vsebnost olja	0,01 mg/m ³
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	1.120 g
Način pritrditve	s priborom
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Pnevmatični priključek 2	G1/2
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu filtra	Vlakna iz borovega silikata
Informacije o materialu ohišja	cinkova tlačna litina