

Finis filter LFMB-3/4-H-A

Številka dela: 162819

FESTO

s filtrskim vložkom 1 µm, kovinski zaščitni koš.
Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2008



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Stopnja filtriranja	1 µm
Učinkovitost filtra	99,9999 %
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatično
Konstruktivna zgradba	Filter iz vlaken
Prikaz diferenčnega tlaka	Manometer
Vstopni tlak 1	0 ... 16 bar
Normalni imenski pretok	3.300 l/min
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak, stopnja filtriranja 5 µm
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Temperatura medija	1,5 ... 60 °C
Preostala vsebnost olja	0,5 mg/m ³
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Način pritrditve	po izbiri: Vgradnja voda s priborom
Pnevmatični priključek 1	G3/4
Pnevmatični priključek 2	G3/4
Informacije o materialu filtra	Vlakna iz borovega silikata
Informacije o materialu ohišja	cinkova tlačna litina
Informacije o materialu lončka	cinkova tlačna litina