



Vklopni ventil PVEL-H-124-HP3

Številka dela: 1629207

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Serija	L
Nazivni premer DN	54
Konstruktivna zgradba	batni drsnik
Način upravljanja	ročno
Načelo tesnjenja	mehko
Funkcija iztekajočega zraka	brez možnosti dušenja
Zaščita pred aktiviranjem	Vrtljivi gumb z aretirnim mehanizmom možnost zaklepanja z dodatki
Način vračanja	Prisilno vodenje
Način krmiljenja	neposredno
Ventilska funkcija	3/2, bistabilen
Delovni tlak	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura medija	5 °C...50 °C
Temperatura okolice	5 °C...50 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o tlačni opremi
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za tlačno opremo
Primerne za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	5900 g
Pnevmatični priključek 3	G1/2
Material batnega drsnika	Gnetna aluminijeva zlitina
Material tesnil	NBR PE
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina