

# Priključna plošča PAML-CP-186-HP3-G2

Številka dela: 1629298

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                       | Vrednost                                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Velikost                         | 186                                             |
| Nazivni premer DN                | 54                                              |
| Serijska                         | L                                               |
| Delovni tlak                     | 0 MPa...5 MPa<br>0 bar...50 bar                 |
| Delovni medij                    | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:~:] |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev               |
| Skladnost z LABS                 | VDMA24364-B2-L                                  |
| Temperatura skladiščenja         | -10 °C...60 °C                                  |
| Primerno za živila               | Glej razširjene informacije o materialu.        |
| Temperatura medija               | 5 °C...60 °C                                    |
| Temperatura okolice              | 5 °C...60 °C                                    |
| Teža izdelka                     | 4400 g                                          |
| Pnevmatični priključek 1         | G2                                              |
| Pnevmatični priključek 2         | G2                                              |
| Napotek glede materialov         | V skladu z RoHS                                 |
| Material priključne plošče       | Gnetna aluminijeva zlitina                      |
| Material tesnil                  | NBR                                             |
| Material vijakov                 | nerjavno jeklo                                  |