


Ploski valj
DZF-1 1 1/4"-A-P-A
Številka dela: 162975

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Hod	0.04 palec...13 palec
Premer bata	1 1/4"
Navoj batnice	3/8-24 UNF-2A
Največji vzvojni kot batnice +/-	0.8 stp
Blaženje	elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh
Način delovanja	dvosmerno delovanje
Zaščita pred vzvojnimi obremenitvami/vodilo	ovalni bat
Delovni tlak	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napitek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Udarne energija v končnih položajih	0.295 ft-lbf
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok	415 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok	483 N
Premikajoča se masa pri hodu 0 mm	65 g
Dodatna premikajoča se masa na 10 mm hoda	22 g
Pribitek teže na 10 mm hoda	9 g
Osnovna teža pri 0 mm hoda	272 g
Pnevmatični priključek	1/8 NPT
Material pokrova	aluminijeva tlačna litina
Material tesnil	HNBR TPE-U (PU)
Material ohišja	Aluminijasta zlitina, eloksirana
Material tesnila bata	NBR
Material batnice	visoko legirano jeklo