

Držalo senzorja
DASI-Q11-32-A-SR
Številka dela: 1631997

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	32
Zasnova	za T-utor
za Ø bata	Ø32
Konstruktivna zgradba	senzorska letev
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	42 g
Način pritrditve	vpetje v T-utor s prehodno izvrtino in vijakom z utornimi kamni
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material vijakov	jeklo pocinkano