

Prosti tek
FLSM-16-R
Številka dela: 164235

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	16
Smer vrtenja	tek v desno
Položaj vgradnje	poljubno
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teoretični navor pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2.52 Nm
Teža izdelka	450 g
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina
Material tulke	cementirno jeklo
Material gredi	cementirno jeklo