

**Prosti tek**  
**FLSM-40-R**  
Številka dela: 164238

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Značilnost                                   | Vrednost                   |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Velikost                                     | 40                         |
| Smer vrtenja                                 | tek v desno                |
| Položaj vgradnje                             | poljubno                   |
| Skladnost z LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L          |
| Temperatura okolice                          | -10 °C...60 °C             |
| Teoretični navor pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 19.98 Nm                   |
| Teža izdelka                                 | 2350 g                     |
| Material ohišja                              | gnetna aluminijeva zlitina |
| Material tulke                               | cementirno jeklo           |
| Material gredi                               | cementirno jeklo           |