

Zaustavljalni valj


STA-20-15-P-A

Številka dela: 164887

FESTO

s čepom.

Tega izdelka se ne sme uporabljati v tekočih medijih. Možna enostavna predelava v dvosmerni valj.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Gib | 15 mm |
| Premer bata | 20 mm |
| Dušenje | P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Način delovanja | enosmerni vlečni |
| Konstruktivna zgradba | Batnica |
| Zaznavanje položaja | za približevalna stikala |
| Variante | batnica na eni strani |
| Obratovalni tlak | 1,5 ... 10 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 |
| Temperatura okolice | 0 ... 60 °C |
| Udarna sila | 260 N |
| Dopustna prečna sila pri preklapljanju | 200 N |
| Način pritrditve | po izbiri: s skožno izvrtino z notranjim navojem |
| Pnevmatični priključek | M5 |
| Opomba o materialu | Brez bakra in PTFE |
| Informacije o materialu pokrova | Aluminij |
| Informacije o materialu tesnil | NBR |
| Informacije o materialu ohišja | Aluminij |
| Informacije o materialu batnice | visokolegirano jeklo, nerjavno |