

Zaustavljalni valj


STAF-32-20-P-A

Številka dela: 164890

FESTO

z čepom in vgrajeno prirobnično ploščo.

Tega izdelka se ne sme uporabljati v tekočih medijih. Možna enostavna predelava v dvosmerni valj.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	20 mm
Premer bata	32 mm
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	enosmerni vlečni
Konstruktivna zgradba	Batnica
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Variante	batnica na eni strani
Obratovalni tlak	1,5 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Udarna sila	1.000 N
Dopustna prečna sila pri preklapljanju	550 N
Masa izdelka	540 g
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Pnevmatični priključek	M5
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu pokrova	Aluminij
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Aluminij
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo, nerjavno