

Zaustavljalni valj STAF-80-40-P-A-R

Številka dela: 164894

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Hod	40 mm
Premer bata	80 mm
Blaženje	elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljubno
Način delovanja	enosmerno delovanje vlečno
Konstruktivna zgradba	Bat batnica s kolesčkom
Zaznavanje položaja	za mejno stikalo
Različice	enostranska batnica
Zaščita pred vzvojnimi obremenitvami/vodilo	sploščena batnica
Delovni tlak	1 bar...10 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Dovoljena udarna sila na izvlečeno batnico	13300 N
Dovoljena prečna sila med preklapljanjem	4000 N
Teža izdelka	5350 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Pnevmatični priključek	G1/8
Material pokrova	Aluminij
Material tesnil	NBR
Material ohišja	Aluminij
Material batnice	visoko legirano nerjavno jeklo
Material kolesca	jeklo