


Zaustavljalni valj STAF-80-40-P-A-K

Številka dela: 164895

FESTO

s prekucno ročico in integrirano prirobnično ploščo.
Tega izdelka se ne sme uporabljati v tekočih medijih. Možna enostavna
predelava v dvosmerni valj.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|---|
| Gib | 40 mm |
| Premer bata | 80 mm |
| Dušenje | P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh |
| Položaj vgradnje | pravokoten |
| Način delovanja | enosmerni vlečni |
| Konstruktivska zgradba | Batnica s prekucno ročico |
| Zaznavanje položaja | za približevalna stikala |
| Variante | batnica na eni strani |
| Varovanje pred zasukom/vodilo | Vodilni drog |
| Obratovalni tlak | 1 ... 10 bar |
| Delovni medij | filtriran stisnjen zrak |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 |
| Temperatura okolice | 5 ... 60 °C |
| Udarna sila | 6.400 N |
| Masa izdelka | 6.700 g |
| Način pritrditve | s skošnjo izvrtino |
| Pnevmatični priključek | G1/8 |
| Opomba o materialu | Brez bakra in PTFE |
| Informacije o materialu pokrova | Aluminij |
| Informacije o materialu tesnil | NBR |
| Informacije o materialu ohišja | Aluminij |
| Informacije o materialu batnice | visokolegirano jeklo, nerjavno |