


Ploski valj
EZH-5/20-25-B
Številka dela: 164993

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Hod	25 mm
Premer bata	12 mm ekvivalentni premer
Blaženje	brez blaženja
Položaj vgradnje	poljubno
Način delovanja	potiskanje enosmerno delovanje
Konstruktivna zgradba	Bat kvadratna batnica
Zaznavanje položaja	brez
Zaščita pred vzvojnimi obremenitvami/vodilo	pravokotna batnica
Delovni tlak	0.25 MPa...0.6 MPa 2.5 bar...6 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok	52 N
Teoretična minimalna povratna sila vzmeti	8 N
Teoretična največja povratna sila vzmeti	10.6 N
Teža izdelka	108 g
Način pritrditve	s prečno izvrtino
Pnevmatični priključek	vtični priključek PK-3
Material pokrova	Aluminij
Material tesnil	NBR
Material ohišja	Aluminij
Material batnice	jeklo nikljan