

Priključna plošča PAML-CP-90-HP3-G1

Številka dela: 1651543

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	90
Nazivni premer DN	36
Serijska	L
Delovni tlak	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura medija	5 °C...60 °C
Temperatura okolice	5 °C...60 °C
Teža izdelka	730 g
Pnevmatični priključek 1	G1
Pnevmatični priključek 2	G1
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne plošče	Gnetna aluminijeva zlitina
Material tesnil	NBR
Material vijakov	nerjavno jeklo