

Tesnilni obroč OL-M16

Številka dela: 165298

FESTO

brez lekaže



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 16030
Enota pakiranja	1
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 30 bar
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Temperatura okolice	-40 ... 100 °C
Ročno naraščanje pri sobni temperaturi	da
Imenski pritezni moment	30 Nm
Toleranca imenskega priteznega momenta	± 20 %
Opomba o materialu	Ustreza RoHS