



Sprejemnik SOEG-E-Q30-PS-S-2L

Številka dela: 165323
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2020. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ustreza standardu	EN 60947-5-2
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Postopek merjenja	Svetlobna zavesa Sprejemnik
Vrsta luči	infrardeč
Doseg	0 ... 6.000 mm
Temperatura okolice	-25 ... 55 °C
Izhod stikala	PNP
Stikalni element	Temni vklop
Maks. preklopna frekvenca	1.000 Hz
Maks. izhodni tok	200 mA
Padec napetosti	2 V
Kratkostična odpornost	Pulzirajoč
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 30 V
Preostala valovitost	20 %
Tok prostega teka	30 mA
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Električni priključek	Vtič M8x1 3-polni
Velikost	30x30x15 mm
Način pritrditve	s skozišnjo izvrtino
Masa izdelka	18 g
Material, ohišje	Ojačan PBT
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Prikaz funkcijske rezerve	Zelena LED
Možnosti nastavitve	Potenciometer
Območje nastavitve zgornje meje	6.000 mm
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 55 °C
Vrsta zaščite	IP65
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev