

Povratno-dušilni ventil GRLA-1/2-B-CT

Številka dela: 165647

FESTO

za dušenje iztekajočega zraka, z zasučnim priključkom.
Tip ki se opušča. Dobavljen do 2011.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Povratno-dušilni ventil izpuha
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Pnevmatični priključek 2	G1/2
Element za nastavljanje	Vijak z zarezo
Način pritrditve	za uvitje
Normalni imenski pretok v smeri dušenja	2.100 l/min
Normalni imenski pretok v protipovratni smeri	1.550 ... 2.200 l/min
Obratovalni tlak	0,3 ... 10 bar
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Delovni medij	filtriran, nenaoljen stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm filtriran, naoljen stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm
Dovoljenje	Germanischer Lloyd
Položaj vgradnje	poljuben
Normalni pretok v smeri dušenja 6 → 0 bar	4.000 l/min
Normalni pretok v protipovratni smeri 6 → 0 bar	2.950 ... 4.190 l/min
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	40 Nm
Masa izdelka	204 g
Informacije o materialu navojnega zatiča	Aluminijeva litina za kovanje
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu tesnil	NBR
Podatki o materialu sprostitvenega obroča	POM
Podatki o materialu regulirnega vijaka	Aluminijeva litina za kovanje
Podatki o materialu nihajnega priključka	činkova tlačna litina