



Povratno-dušilni ventil GRLA-M5-PK-3-B-CT

Številka dela: 165664

FESTO

za dušenje iztekajočega zraka, z zasučnim priključkom.
Tip ki se opušča. Dobavljen do 2011.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Povratno-dušilni ventil izpuha
Pnevmatični priključek 1	PK-3
Pnevmatični priključek 2	M5
Element za nastavljanje	Vijak z zarezo
Način pritrditve	za uvitje
Normalni imenski pretok v smeri dušenja	83 l/min
Normalni imenski pretok v protipovratni smeri	72 ... 83 l/min
Obratovalni tlak	0,2 ... 10 bar
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Delovni medij	filtriran, nenaoljen stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm filtriran, naoljen stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm
Dovoljenje	Germanischer Lloyd
Položaj vgradnje	poljuben
Normalni pretok v smeri dušenja 6 -> 0 bar	140 l/min
Normalni pretok v protipovratni smeri 6 -> 0 bar	120 ... 140 l/min
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	1,5 Nm
Masa izdelka	10 g
Informacije o materialu navojnega zatiča	nikljan
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu tesnil	NBR
Podatki o materialu regulirnega vijaka	Aluminijeva litina za kovanje
Podatki o materialu nihajnega priključka	cinkova tlačna litina