


Manometer

MA-40-10-1/8-EN-CT

Številka dela: 165865

FESTO

s prikazovalno enoto v bar in psi.
Tip ki se opušča. Dobavljiv do 2010.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje prikaza [bar]	0 ... 10 bar
Ustreza standardu	EN 837-1
Imenska velikost manometra	40
Konstruktivna zgradba	Cevni manometer
Način pritrditve	Vgradnja voda
Delovni medij	Nevtralne tekočine nevtralni plini Brez kisika Brez acetilena
Obratovalni tlak	0 ... 10 bar
Faktor izmenične obremenitve	0,66
Razred natančnosti mer	2,5
Vrsta zaščite	IP43
Temperatura medija	-20 ... 60 °C
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Lega priključka	Zadnja stran centrična
Pnevmatični priključek	G1/8
Materiali v stiku z medijem	Med (medenina)
Informacije o materialu navojnega zatiča	nikljan Med (medenina)
Informacije o materialu ohišja	ABS
Informacije o materialu kontrolnega okenca	PS
Barva ohišja	črna
Masa izdelka	60 g