

# Spiralna cev iz umetne mase

## PPS-4-7,5-1/4-CT-BL

Številka dela: 165871

FESTO

z dvema vijačnima priključkoma in tesnili, poliamid (ni odobrena za uporabo v živilski industriji).

Tip ki se opušča. Dobavljen do 2011.



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Delovna dolžina	7,5 m
Zunanji premer	6,3 mm
Dolžina bloka	0,34 m
Notranji premer	4,7 mm
Premer tuljave	75 mm
Število navitij	44
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 21,2 bar
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak Vakuum
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Temperatura okolice	-30 ... 80 °C
Masa izdelka	191 g
Pnevmatični priključek	G1/4
Barva	modra
Informacija o materialu, priključni navoj	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Informacija o materialu zaščite pred pregibom	Jeklo cinkan
Informacije o materialu cevi	PA-P