


# Razširitveni modul CMGA-E1-DN

Številka dela: 1680829

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Delovno območje logičnega vhoda	20,4 ... 28,8 V
Imenska napetost DC, napajanje logike	24 V
Dopustno območje napetosti logike	-15% - 20%
Imenska delovna napetost DC	24 V
Imenski tok, napajanje logike	$\leq 2$ A
Poraba moči 24 V	$\leq 2,4$ W
Vhod vmesnika enkoderja, funkcija	ne
Prikaz	LED
Krmilni elementi	Dip-stikala Stikalo kodirnika vrtenja
Vrsta zaščite	IP20
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Temperatura skladiščenja	-10 ... 70 °C
Masa izdelka	110 g
Dimenzije Š x D x V	22,5 mm x 115 mm x 100 mm
Način pritrditve	s H letvijo
Položaj vgradnje	pravokoten Prosta konvekcija
Bus-priključek	5-polni
Povezava Fieldbus	DeviceNet
Maks. hitrost prenosa Fieldbusa	0,5 Mbit/s
Opomba o materialu	Ustreza RoHS Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS