

# Priključni vodniki NHSB-A1-10-BLG3-LE3-PU8-2XBB

Številka dela: 1686609

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                        | Vrednost                                                            |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Dolžina zaščitne gibke cevi                       | 10 m                                                                |
| Položaj vgradnje                                  | poljubno                                                            |
| Uporaba na prostem                                | vremensko zaščitena mesta uporabe, razred C1 v skladu z IEC 60654-1 |
| Območje delovne napetosti DC                      | 0 V...30 V                                                          |
| Skladnost z LABS                                  | VDMA24364 – cona III                                                |
| Relativna zračna vlažnost                         | 5–100 %<br>kondenzacija                                             |
| Stopnja zaščite                                   | IP65<br>IP67<br>IP69K<br>NEMA 4                                     |
| Temperatura okolice                               | -20 °C...60 °C                                                      |
| Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov | -5 °C...60 °C                                                       |
| Električni priključek 1                           | Vtič, raven, 3-polni                                                |
| Električni priključek 2                           | odprt konec, 3-žilni                                                |
| Delovni medij                                     | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija          | možno delovanje z oljenjem                                          |
| Pnevmatični priključek                            | za zunanji Ø cevi 8 mm                                              |
| Najmanjši polmer upogibanja kabla                 | 100 mm                                                              |
| Zgradba kabla                                     | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>                                            |
| Teža izdelka                                      | 2500 g                                                              |
| Napotek glede materialov                          | V skladu z RoHS                                                     |
| Material zaščitne gibke cevi                      | PA                                                                  |
| Material navojnega priključka zaščitne gibke cevi | PA                                                                  |
| Material kabelskega plašča                        | PVC                                                                 |
| Material tesnil                                   | TPE                                                                 |