

Priključni vodniki NHSB-A1-15-BLG3-LE3-PU8-2XBB

Številka dela: 1686610

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dolžina zaščitne gibke cevi	15 m
Položaj vgradnje	poljubno
Uporaba na prostem	vremensko zaščitena mesta uporabe, razred C1 v skladu z IEC 60654-1
Območje delovne napetosti DC	0 V...30 V
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Relativna zračna vlažnost	5–100 % kondenzacija
Stopnja zaščite	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Temperatura okolice	-20 °C...60 °C
Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov	-5 °C...60 °C
Električni priključek 1	Vtič, raven, 3-polni
Električni priključek 2	odprt konec, 3-žilni
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Pnevmatični priključek	za zunanji Ø cevi 8 mm
Najmanjši polmer upogibanja kabla	100 mm
Zgradba kabla	3 x 0,75 mm ²
Teža izdelka	3750 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material zaščitne gibke cevi	PA
Material navojnega priključka zaščitne gibke cevi	PA
Material kabelskega plašča	PVC
Material tesnil	TPE