


Krogelni ventil VZBA-1/4"-GGG-63-32L-F0304-V4V4T

Številka dela: 1692210

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	3-potni krogelni ventil L-izvrtina
Način upravljanja	mehanski
Načelo tesnjenja	mehko
Položaj vgradnje	poljubno
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo
Priključek armature	Rp1/4
Prikazovalnik preklonnega položaja	Smer reže = smer pretoka
Vzorec izvrtin prirobnice	F03 F04
Notranji Ø	11.6 mm
Nazivni premer DN	8
Ventilska funkcija	3/2
Pomožno ročno upravljanje	brez
Smer toka	obojestranski
Nazivni tlak armature PN	63
Sprožilni navor	13 Nm
Na podlagi standarda	EN 10226-1 ISO 5211
Medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [:-:-:-] inertni plini voda – brez vodne pare nevtralne tekočine drugi pretočni mediji na zahtevo
Temperatura medija	-10 °C...200 °C
Pretok Kv, tip L	4.5 m³/h
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Material ohišja	visoko legirano nerjavno jeklo
Številka materiala ohišja	1.4408

Značilnost	Vrednost
Material tesnil	PTFE Ojačan PTFE
Material krogle	visoko legirano nerjavno jeklo
Številka materiala krogle	1.4408
Material gredi	visoko legirano nerjavno jeklo
Številka materiala gredi	1.4401
Teža izdelka	700 g
Protieksplzijska zaščita	cona 1 (ATEX) cona 2 (ATEX) cona 21 (ATEX) cona 22 (ATEX)
Razred korozijske odpornosti KBK	3 – močna odpornost proti koroziji