

Držalo senzorja DASI-Q11-16-A-SR

Številka dela: 1692983

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	16
Zasnova	za T-utor
za Ø bata	Ø16
Konstruktivna zgradba	senzorska letev
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	28 g
Način pritrditve	vpetje v T-utor s prehodno izvrtino in vijakom z utornimi kamni
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material vijakov	jeklo pocinkano