

Vodilo za težka bremena

HD-40- -

Številka dela: 170027


FESTO

Z možnostjo konfiguriranja.

Za konfiguriranje najprej dodajte izdelek v košarico.

Pri tem izdelku lahko glede na konfiguracijo tehnični podatki s podatkovnega lista in ustreznega pribora odstopajo.

Tip ki se opušča. Dobavljen do 2009.



Primer predstavitve

Podatkovni list

~ConfIndependentDatasheet

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Giba	10 ... 2.110 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Vodilo	Kroglična vodila
Konstruktivna zgradba	Vodilna os brez pogona
Maks. hitrost	3 m/s
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Maks. sila Fy	5.400 N
Maks. sila Fz	5.600 N
Maks. moment Mx	375 Nm
Maks. moment My	560 Nm
Maks. moment Mz	540 Nm
Premikajoče se mase	3.300 g
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	3.300 g
Dodatek mase na 10 mm giba	176 g
Osnovna masa za 0 mm giba	11.800 g
Informacije o materialu elementa vodenja	Jeklo
Informacije o materialu ohišja	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran