

Zasučni modul DSM-12-270-P-FW-CC



Številka dela: 170079

FESTO

S prirobnično gredjo, blažilnik na obeh koncih.

Ti pogoni so lahko na zahtevo dobavljeni tudi z ATEX-certifikatom.

Podatki v podatkovnem listu o "ATEX-oznaki", "ATEX-temperaturi okolice" in "CE-oznaki" se nanašajo samo na pogone s certifikatom.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	12
Kot dušenja	13 deg
Območje nastavitve zasučnega kota	0 ... 238 deg
Zasučni kot	238 deg
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljuben
Fina nastavitev	-1,5 deg
Način delovanja	dvosmerni
Konstruktivska zgradba	Zasučno krilo
Zaznavanje položaja	Brez
Obratovalni tlak	2 ... 10 bar
Maks. preklopna frekvenca pri 6 bar	1,5 Hz
ATEX-oznaka	II 2 G c T4
ATEX-temperatura okolice	0°C ≤ Ta ≤ +60°C
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po Ex-zaščitni smernici EU (ATEX)
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Vrtljni moment pri 6 bar	1,25 Nm
Masa izdelka	300 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	M5
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu pogonske gredi	Jeklo nikljan
Informacije o materialu tesnil	TPE-U(PU)
Informacije o materialu ohišja	Aluminijeva litina za kovanje