

Magnetna tuljava MSN1W-24AC/12DC

Številka dela: 170152

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Najkrajši pritezni čas	10 ms
Trajanje vklopa	100%
Faktor moči $\cos \{\phi\}$	0.7
Karakteristike tuljave	12 V DC: 5,0 W 24 V AC: 50 Hz, pritezna moč 7,5 VA, držalna moč 5,0 VA 24 V AC: 60 Hz, pritezna moč 5,0 VA, držalna moč 3,7 VA
Dovoljena nihanja napetosti	pri 50 Hz $\pm 10 \%$ pri 60 Hz od -10 do +20 %
Skladnost z LABS	VDMA24364-C1-L
Temperatura medija	-10 °C...50 °C
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 °C...50 °C
Teža izdelka	80 g
Električni priključek	3-polni Oblika A clipbar v skladu s standardom DIN EN 175301-803
Način pritrditve	vpetje z držalno spono
Material ohišja	PA
Material vtičnih kontaktov	Jeklo
Material navitja	baker