


Digitalni V/I SPC200-DIO

Številka dela: 170179

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Varovalke, izhodi	Elektronski maks. prožilni tok 2 A preko vsote vseh izhodov
Varovalka za napajanje senzorjev	Elektronski
Vklopni čas, izhod	1,5 ms
Število digitalnih izhodov	8
Število digitalnih vhodov	10
Izvedba izhodov	po IEC 61131-2 pozitivna logika (PNP) Električna izolacija
Izvedba vhodov	po IEC 61131-2 pozitivna logika (PNP) brez električne izolacije
Odzivni čas, vhodi	5 ms
Imenska obratovalna napetost, DC izhodi	24 V
Napajanje senzorjev	0,5 A iz internega napajanja
Poraba toka, vhod	8 mA
Tokovna obremenitev na izhod	250 mA
Tipična poraba toka, vtični modul	50 mA
Dopustno nihanje napetosti, izhodi	+/- 25 %
Masa izdelka	62 g
Električni priključek, izhodi	Spončna letev 10-polni
Električni priključek, vhodi	Spončna letev 12-polni
Vgradni prostor	od 3 navzgor