


# Vmesnik Bus SPC200-COM-PDP

Številka dela: 170224

FESTO

za priključek PROFIBUS DP.



## Podatkovni list

| Značilnost                             | Vrednost   |
|--|--|
| Podpiranje konfiguracij                | GSD datoteka   |
| Tipična poraba toka, vtični modul      | 50 mA  |
| Masa izdelka                           | 80 g   |
| Maks. adresirna količina izhodov       | 32 byte  |
| Maks. adresirna količina vhodov        | 32 byte  |
| Območje naslavljanja vmesnika Fielbus  | 1 ... 125  |
| Izvedba Fielbus vmesnika               | Električna izolacija<br>RS 485<br>9,6kBaud - 12 Mbaud<br>DPV0: ciklična komunikacija |
| Električni priključek, Fielbud vmesnik | Priključnica<br>SUB-D<br>9-polni   |
| Vgradni prostor                        | od 3 navzgor<br>od 4 navzgor z MMI   |