


Osni vmesnik SPC-AIF-MTS

Številka dela: 170231

FESTO

za Temposonics/AIF ali DGPI/L-AIF.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Maks. odvzem toka proporcionalnega ventila	1,1 A
Tipična poraba toka osnega vmesnika	200 mA
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Trajna odpornost proti šokom po DIN/IEC 68 Del 2-82	preskušen glede na stopnjo 2
Vrsta zaščite	IP65 po IEC 60529
Odpornost proti nihanju po DIN/IEC 68 del 2-6	preskušen glede na stopnjo 2
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Masa izdelka	300 g
Električni priključek proporcionalnega ventila	Vtič okrogla oblika M9 7-polni
Električni priključek merilnika poti	6-polni Kabel z vtičem po DIN 45322 okrogla oblika
Električni priključek AIF IN	Vtič okrogla oblika M9 5-polni
Električni priključek AIF OUT	Priključnica okrogla oblika M9 5-polni
Dolžina kabla	0,3 m