

# Servo motor EMMS-AS-70-S-LV-RR-S1

Številka dela: 1704747

FESTO

brez pogona.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Temperatura okolice	-40 ... 40 °C
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 90 %
Ustreza standardu	IEC 60034
Razred zaščitne izolacije	F
Razred glede na EN 60034-1	S1
Nadziranje temperature	PTC upor
Vrsta zaščite	IP65
Električna priključna tehnika	Vtič
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po nizkonapetostni smernici EU
Imenska delovna napetost DC	360 V
Imenska napetost DC	360 V
Način preklapljanja navitja	Zvezda znotraj
Število polovih parov	4
Vrtljni moment mirovanja	1,64 Nm
Imenski vrtilni moment	1,37 Nm
Konica vrtilnega momenta	5 Nm
Imensko število vrtljajev	6.600 1/min
Maks. število vrtljajev	8.070 1/min
Imenska moč motorja	945 W
Imenski tok motorja	2,64 A
Konica toka	11 A
Motorna konstanta	0,518 Nm/A
Napetostna konstanta, faza do faze	31,54 mVmin
Upornost navitja, faza-faza	4,9 Ohm
Induktivnost navitja, faza-faza	8,45 mH
Skupni masni vztrajnostni moment odгона	0,39 kgcm <sup>2</sup>
Masa izdelka	2.190 g
Dopustna aksialna obremenitev osi	75 N
Dopustna radialna obremenitev osi	150 N
Dajalnik položaja rotorja	Resolver
Vrtljivi položajni enkoder, vmesnik	SIN/COS analogni signali
Vrtljivi položajni enkoder, princip merjenja	induktiven
MTTF, delna komponenta	80 let, enkoder položaja rotorja
MTTFd, delna komponenta	160 let, enkoder položaja rotorja