


Vklopni ventil HE-D-MAXI

Številka dela: 170683

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Konstruktivna zgradba | batni drsnik |
| Način upravljanja | ročno |
| Načelo tesnjenja | mehko |
| Funkcija iztekajočega zraka | brez možnosti dušenja |
| Pomožno ročno upravljanje | brez |
| Ventilska funkcija | 3/2, bistabilen |
| Delovni tlak | 0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | -10 °C...60 °C |
| Temperatura okolice | -10 °C...60 °C |
| Način pritrditve | vgradnja v napeljavo z opremo |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Smer toka | ni reverzibilna |
| Teža izdelka | 796 g |
| Pnevmatični priključek 3 | G3/8 |
| Razred čistosti zraka na izhodu | Stisnjen zrak po standardu ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini |
| Material tesnil | NBR |
| Material ohišja | aluminijeva tlačna litina |