



# Odcepní modul FRM-H-D-MINI

Številka dela: 170687

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	odcepní modul
Delovni tlak	0.015 MPa...1.6 MPa 0.15 bar...16 bar
Normalni nazivni pretok v glavni smeri pretoka 1->2	2000 l/min
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Inertni plini
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Razred čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Inertni plini
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	233 g
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Pnevmatični priključek 4	G1/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina