

Vtičnica
MSSD-C-4P
Številka dela: 171157

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	na magnetni ventil s centralnim vijakom M3
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	22 g
Električni priključek	3-polni doza, kotna oblika Oblika A v skladu s standardom DIN EN 175301-803 štirikotna oblika MSC štirikotna oblika MSN1
Kabelski navojni priključek	Pg9
Premer kabla	6 mm...8 mm
Nazivni prečni prerez vodnika	1.5 mm ²
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-25 °C...90 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	umetna masa
Barva ohišja	črna