

T-adapter FB-TA-M12-5POL

Številka dela: 171175

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Teža izdelka	59 g
Električni priključek	5-polni M12x1/M12x1 vtiči/doze
Območje delovne napetosti DC	10 V...30 V
Tokovna obremenljivost	4 A
Stopnja zaščite	IP67
Temperatura okolice	-25 °C...90 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L