

Okrogli valj DSAG-10- -P

Številka dela: 171187
Izdelek, ki se opušča

FESTO

[Zapirni pokrov z navojnim zatičem.](#)

[Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2024. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)



Primer predstavitve



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	1 ... 160 mm
Premer bata	10 mm
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni gib	39,6 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej	47,1 N
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	11,1 g
Dodatek mase na 10 mm giba	1 g
Osnovna masa za 0 mm giba	19 g
Dodatek mase na 10 mm giba	2,7 g
Pnevmatični priključek	M5
Material, pokrov	Aluminijeva litina za kovanje
Material, tesnilo	NBR TPE-U(PU)
Material, ohišje	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, batnica	visokolegirano jeklo, nerjavno