

# Okrogli valj DSAG-40- -P

Številka dela: 172227  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

[Zapirni pokrov z navojnim zatičem.](#)

[Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2024. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)



Primer predstavitve



## Podatkovni list

| Značilnost  | Vrednost   |
|---|--|
| Gib   | 1 ... 500 mm   |
| Premer bata   | 40 mm  |
| Dušenje   | P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh                |
| Obratovalni tlak  | 1 ... 10 bar   |
| Način delovanja   | dvosmerni  |
| Delovni medij   | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij                 | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK                      | 2 - zmerna korozijska obremenitev                                  |
| LABS (PWIS) skladnost                                     | VDMA24364-B2-L   |
| Temperatura okolice                                       | -20 ... 80 °C  |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni gib | 633 N  |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej   | 754 N  |
| Premikajoče se mase pri 0 mm giba                         | 469 g  |
| Dodatek mase na 10 mm giba                                | 15,9 g   |
| Osnovna masa za 0 mm giba                                 | 586 g  |
| Dodatek mase na 10 mm giba                                | 24 g   |
| Pnevmatični priključek                                    | M32x2  |
| Material, pokrov  | Aluminijeva litina za kovanje                                      |
| Material, tesnilo   | NBR<br>TPE-U(PU)   |
| Material, ohišje  | visokolegirano jeklo, nerjavno                                     |
| Material, batnica   | visokolegirano jeklo   |