

Zapirni čep
QSP10-PTB
Številka dela: 172976

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	standardna
Položaj vgradnje	poljubno
Zasnova	ravna oblika
Velikost posode	1
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Pomorska klasifikacija	glej certifikat
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	1.1 g
Način pritrditve	Pritrdilna igla
Pnevmatični priključek 1	vložek 10 mm
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	PA
Material tesnila gibke cevi	NBR