


# Aksialni sklop EAMM-A-P5-28B-28A

Številka dela: 1731474

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                    | Vrednost               |
|-------------------------------|------------------------|
| Nazivna dolžina               | 12 mm                  |
| Položaj vgradnje              | poljubno               |
| Največja vrtilna hitrost      | 10000 1/min            |
| Skladnost z LABS              | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura skladiščenja      | -25 °C...60 °C         |
| Relativna zračna vlažnost     | 0–95 %                 |
| Stopnja zaščite               | IP40                   |
| Temperatura okolice           | -10 °C...60 °C         |
| Masni vztrajnostni moment     | 0.28 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosljivi navor             | 1.1 Nm                 |
| Teža izdelka                  | 40 g                   |
| Koda vmesnika aktuatorja      | P5-28B                 |
| Koda vmesnika Motor In        | 28 A                   |
| Vmesniška koda ohišja sklopke | 28B                    |
| Napotek glede materialov      | V skladu z RoHS        |