

Sklopka EAMC-42-50-9-12

Številka dela: 1732001

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer nosilca 1	9 mm
Premer nosilca 2	12 mm
Velikost	42
Nazivna dolžina	50 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	6000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	34.8 kgmm ²
Prenosljivi navor	17 Nm
Teža izdelka	146 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS