


Prisesek VAS-1-M3-NBR

Številka dela: 173437

FESTO

Tesnilni obroč ni vključen v obseg dobave.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	0,4 mm
Premer priseska	1 mm
Efektiven premer priseska	0,8 mm
Konstruksijska zgradba	Priključek za vakuum zgoraj okrogel, standarden
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Sila za odmaknitev pri 70 % vakuuma	0,035 N
Pritrdilni navoj	M3
Pritrditev priseska	M3
Vakuumski priključek	M3
Trdota v Shore	55 +/- 5
Informacije o materialu navojnega zatiča	cinkova tlačna litina
Informacije o materialu priseska	NBR