

Vakuumsko sesalo VAS-5-M5-NBR

Številka dela: 173439

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	1.5 mm
Premer priseska	5 mm
Učinkoviti premer sesala	4 mm
Položaj priključitve	zgoraj
Oblika priseska	okroglo, ploščato
Delovni tlak	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nazivni delovni tlak	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Skladnost z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Održna sila pri 70-odstotnem vakuumu	0.9 N
Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku	0.9 N
Pritrdilni navoj	M5
Pritrditev sesala	M5
Vakuumski priključek	M5
Barva	črna
Trdota po Shoru	55 +/- 5
Material čepa za pritvje	gnetna aluminijeva zlitina
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priseska	NBR