


Regulator tlaka LR-1/8-D-O-MINI-NPT

Številka dela: 173645

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Mini
Serija	D
Delovni tlak	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
Območje regulacije tlaka	0.5 bar...12 bar
Največja histereza tlaka	0.02 MPa 0.2 bar 2.9 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Razred čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po standardu ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Pnevmatični priključek 1	1/8 NPT
Pnevmatični priključek 2	1/8 NPT
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS