

Regulator tlaka LR-3/4-D-7-MAXI-NPT

Številka dela: 173670

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Velikost | maksi |
| Serija | D |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Funkcija regulatorja | konstanten izhodni tlak |
| Delovni tlak | 1.6 MPa 16 bar |
| Območje regulacije tlaka | 0.5 bar...7 bar |
| Največja histereza tlaka | 0.04 MPa 0.4 bar 5.8 psi |
| Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343) | 12000 l/min |
| Delovni medij | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Razred čistosti zraka na izhodu | Stisnjen zrak po standardu ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini |
| Temperatura medija | -10 °C...60 °C |
| Temperatura okolice | -10 °C...60 °C |
| Teža izdelka | 1200 g |
| Način pritrditve | pritrditev na sprednjo ploščo vgradnja v napeljavo izbirno: |
| Pnevmatični priključek 1 | 3/4 NPT |
| Pnevmatični priključek 2 | 3/4 NPT |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material tesnil | NBR |
| Material ohišja | cínkova tlačna litina |