


# Filter regulator LFR-3/4-D-7-MAXI-A-NPT

Številka dela: 173811

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	maksi
Serija	D
Položaj vgradnje	navpično
Finost filtra	40 µm
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatsko
Največja količina kondenzata	80 cm <sup>3</sup>
Zaščita posode	kovinska zaščitna košara
Delovni tlak	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar
Največja histereza tlaka	0.4 bar
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	10000 l/min
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu s standardom ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni plini
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Razred čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertni plini
Temperatura medija	5 °C...60 °C
Temperatura okolice	5 °C...60 °C
Teža izdelka	1370 g
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo z zadrževalnim kotnikom izbirno:
Pnevmatični priključek 1	3/4 NPT
Pnevmatični priključek 2	3/4 NPT
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	cinkova tlačna litina
Material posode	PC