


Vklopni ventil HE-3/4-D-MAXI-NPT

Številka dela: 173898

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rasterja	65 mm
Konstruktivna zgradba	batni drsnik
Način upravljanja	ročno
Načelo tesnjenja	mehko
Funkcija iztekajočega zraka	brez možnosti dušenja
Pomožno ročno upravljanje	brez
Ventilska funkcija	3/2, bistabilen
Delovni tlak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
Vrednost C	26.8 l/sbar
b-vrednost	0.35
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	6000 l/min
Trajanje vklopa	100%
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo z opremo
Položaj vgradnje	poljubno
Smer toka	ni reverzibilna
Teža izdelka	796 g
Pnevmatični priključek 1	3/4 NPT
Pnevmatični priključek 2	3/4 NPT
Pnevmatični priključek 3	G3/8
Razred čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po standardu ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Material tesnil	NBR

Značilnost	Vrednost
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina