



Razdelilni modul FRM-3/8-D-MINI-NPT

Številka dela: 173926

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

Razdelilnik zraka s štirimi priključki, nosilec za dodatne module
Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v
polje za iskanje.

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Konstruktivna zgradba | Razvejni modul |
| Obratovalni tlak | 0 ... 16 bar |
| Normalni imenski pretok v smeri glavnega pretoka 1->2 | 2.900 l/min |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] Inertni plini |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura skladiščenja | -10 ... 60 °C |
| Stopnja čistosti zraka na izhodu | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] Inertni plini |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 207 g |
| Pnevmatični priključek 1 | 3/8 NPT |
| Pnevmatični priključek 2 | 3/8 NPT |
| Pnevmatični priključek 3 | G1/4 |
| Pnevmatični priključek 4 | G1/4 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, ohišje | cinkova tlačna litina |