


Odcepní modul FRM-3/8-D-MIDI-NPT

Številka dela: 173927

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	odcepní modul
Delovni tlak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
Normalni nazivni pretok v glavni smeri pretoka 1->2	6700 l/min
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::] Inertni plini
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Razred čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::] Inertni plini
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	522 g
Pnevmatični priključek 1	3/8 NPT
Pnevmatični priključek 2	3/8 NPT
Pnevmatični priključek 3	G1/2
Pnevmatični priključek 4	G1/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina