


Ventilski otok CPA14-VI

Številka dela: 174001

FESTO

Ventilski otok CPA, raster 14 mm.
Tip, ki se opušča. Dostavljiv do 2013.



Primer predstavitve

Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost	Vrednost
Ventil	2x3/2 zaprt monostabilen 2x3/2 odprt monostabilen 2x3/2 odprt/zaprt monostabilen 5/2 bistabilen 5/2 monostabilen 5/3 napajan 5/3 odzračen 5/3 zaprt
Normalni imenski pretok	600 l/min
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Električni priključek	AS-Interface Posamezni priključek Fieldbus Multipol
Maks. število ventilskih mest	22
Maks. število tlačnih con	11
Električni sistem V/I	da
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Širina	14 mm
Vrsta zaščite	IP65
Dovoljenje	C-Tick
Dimenzija rastra	14 mm
Način vklopa	električni
Tip ventilskega otoka	12
Konstruktivna zgradba	Drsnik bata
Napajanje s krmilnim zrakom	zunanji notranji
Konstrukcija ventilskega otoka	modularen in razširljiv
Prikazovalnik položaja vklopa	LED
Krmilni tlak	3 ... 8 bar
Imenska delovna napetost DC	24 V
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura medija	-5 ... 50 °C